

**Garant**
**VBMT 110304, Clase: HB7415**


### Datos de pedido

Número de pedido	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Clase de artículo	21G

### Descripción

VBMT 110304 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 70 m/min

### Descripción técnica

Aplicación principal	S
Rompevirutas	TIS
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 70 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1 mm
Avance $f$	0,1 mm/rev,

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado