



Articulación cardán, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.

Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje "ciego".

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 37 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	37 mm
con QuickRelease	no
Tipo de producto	Pieza de conexión

Accesorios

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 13 piezas, dimensiones en pulgadas

630561

Surtido de llaves de vaso para Torx® cuadrado de 1/4 pulgada 21 piezas

630761

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 22 piezas Tipo 6

630266 6

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 38 piezas Tipo 6

630016 6

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 63 piezas

630021

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 3/8 pulgada 48 piezas

630006

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 13 piezas Tipo 6

630066 6

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 19 piezas Tipo 6

630166 6

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 33 piezas, medida métrica y anglosajona

630661

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 36 piezas Tipo 6

630861 6