

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9540, Tipo: ST1400

Datos de pedido

Número de pedido	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Clase de artículo	21A

Descripción
Ejecución:

Ejecución estable de las plaquitas (grosor = 5,9 mm).

Geometría positiva de avance elevado.

Longitud del filo de planeado: 2 mm para una elevada calidad de la superficie.

Especialmente rentable gracias a 5 filos.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p \text{ máx.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$: 4,8 mm

Avance f_z por diente: 1 mm

Descripción técnica

Tipo	15
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	4,8 mm
Avance f_z por diente	1 mm
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 10T5ZEER M

Clase	HB9540
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	360 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	310 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Uni	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		