

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Clase de artículo	21U

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	38 mm
Longitud total L	288 mm
Calzo	259033 2
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Desplazamiento central L_3	22 mm
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	259027 2
Código ISO Soporte	A32X DCLNR/L12
Brida, tornillo, junta tórica	259036 1
Ø de mango D_s	35 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar