



Surtido de vasos de punta de 6 caras, cuadrado de 1/2 pulgada 12 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	637706 6
GTIN	4018754260928
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M24.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Suministro:

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.º 643200 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300

Prolongaciones: 2 uds. n.º 641000 130; 255

Carraca: 1 ud. n.º 640100

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 57 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-17 mm

Descripción técnica

Número de piezas	12
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-17 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	413 mm
Anchura	230 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso