

**Garant****Lama de tronzar Heavy Duty, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w: 45/4,1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273558 45/4,1
GTIN	4062406084363
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

A partir de una altura de la lama de 100 mm con cuatro asientos de plaquita.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	4,1 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	45 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	160 mm
Longitud total L	225 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

