

**Garant****Lama de tronzar Heavy Duty, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 60/3,1 mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 273558 60/3,1 |
| GTIN              | 4062406084394 |
| Clase de artículo | 21U           |

**Descripción****Ejecución:**

A partir de una altura de la lama de 100 mm con cuatro asientos de plaquita.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Altura de lama h <sub>5</sub>     | 60 mm            |
| Para Ø máximo de pieza de trabajo | 180 mm           |
| Ancho de tronzado w               | 3,1 mm           |
| Longitud total L                  | 230 mm           |
| Tipo de boca                      | neutro           |
| Refrigeración interior            | no               |
| Llave del sistema                 | sí               |
| Posibilidad de tronzado axial     | no               |
| Tipo de producto                  | Lama de tronzado |

