

**Garant****Lama de tronzar Heavy Duty, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 100/6,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273558 100/6,0
GTIN	4062406085254
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

A partir de una altura de la lama de 100 mm con cuatro asientos de plaquita.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Altura de lama h <sub>5</sub>	100 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	400 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Longitud total L	500 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

