

**Chaqueta Highline, pizarra / negro, Talla de confección DE: 67****Datos de pedido**

Número de pedido	091312 67
GTIN	4030913888255
Clase de artículo	06I

**Descripción****Ejecución:**

Colección nueva y moderna **de gama alta** confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.

**Chaqueta con pretina**, con pliegues extensibles en la espalda y goma elástica en la cintura para una comodidad de uso óptima.

- **Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.**
- **Cremallera frontal cubierta.**
- **Bolsillo para el móvil en la manga izquierda.**
- **Dos bolsillos laterales superpuestos.**
- **Puño ajustable con cierre por adherencia.**

**Nota:**

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

**Chaqueta** en combinación de colores **azul violáceo / marino** en n.º 091311.

**Descripción técnica**

Bolsillos extensibles en la espalda	sí
Tamaño FR	63
Cierre chaqueta	Cremallera
Número de bolsillos superiores con solapa y Cierre por adherencia	2
Talla de confección DE	67
Bolsillos laterales	superpuesto
Número de bolsillos laterales	2
Cierre del collar	Goma elástica en la cintura
Colocación bolsillo para móvil	en la manga izquierda
lado del cierre cubierto	sí
Cierre de la manga	Puño ajustable con Cierre por adherencia
Serie	Highline
Servicio especial	Personalización textil
Sexo	Caballero
Composición del tejido	35% algodón
Composición del tejido	65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material	285 g/m <sup>2</sup>
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Ropa estándar	UV-Standard 801
Lavar	60 °C colada de color
Blanqueo	no blanquear
Limpieza química	Limpieza con percloroetileno
Secar	Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar	caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color	pizarra / negro
Tipo de producto	Chaqueta de trabajo

