

Garant**Plaquita de tronzar neutro, HB7035, Ancho de tronzado w: 8,0mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273100 8,0
GTIN	4062406085353
Clase de artículo	21J

Descripción**Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,19 mm/rev,
Ancho de tronzado w	8 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7035
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	80 m/min	K
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		