

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo con dispositivo de transporte, altura 850 mm con tablero de haya multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	923614 1500
GTIN	4062406085988
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas de Ø100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente, logrando así una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte **400 kg** (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 150, 200

Altura frontal de cajón (derecha): 1

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **unidad de transporte siempre antracita RAL 7016** (no configurable), **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Número de estantes regulables en altura	1
Anchura de la estructura inferior	1300 mm

Cajón anchura útil	500 mm
Altura	850 mm
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Cajones superficie útil en G	20x20
Peso	165,6 kg
Cantidad de cajones	4
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Cajón profundidad útil	500 mm
rebajable	sí
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø de rueda, rueda fija	100 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Material rueda	Caucho macizo
Parachoques	no
ComfortClose	no
Tirador deslizante	no
Cajón anchura útil en G	20
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Carcasa de cajonera altura útil	525 mm
Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Ø de rueda, rueda dirigible	100 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero

Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad	GS TÜV Süd
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 200 mm	927805 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 100 mm	927805 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 150 mm	927805 150