

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, 5 cajones a la izquierda, abierto por el centro, 4 cajones a la derecha, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	921201 2000
GTIN	4062406086411
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.

Parte central con carcasa abierta retraída para un asiento ergonómico.

Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm.

Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 150, 200

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. **Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cantidad de cajones	9
Serie	Ready-to-go
Peso	202,4 kg
Altura	850 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Cajón anchura útil en G	20
Carcasa de cajonera altura útil	525 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Anchura de la estructura inferior	1900 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927800 200
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003	950050 003
Juego de limpiador y aceite tratante Tipo 1	926403 1
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75