


Asiento KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 32mm

Datos de pedido

Número de pedido	239002 32
GTIN	
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

- Forma AD/B
- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 8000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:
DIN 69871
Suministro:
Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.
Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo A	60 mm
Ø del mango ABS® D _s	32 mm
Longitud de avance L ₁	20 mm
Adaptador	SK 50
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69871
Forma	ADB

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Asiento ABS