

**Asiento KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	239022 32
GTIN	4047109039919
Clase de artículo	29W

**Descripción****Ejecución:**

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

**Norma:****DIN 69893****Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

**Descripción técnica**

Longitud de avance L <sub>1</sub>	31 mm
Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	32 mm
Longitud de voladizo A	60 mm
Adaptador	HSK-A 100
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d <sub>1</sub>	100 mm
Tipo de producto	Asiento ABS

