


Asiento KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm

Datos de pedido

Número de pedido	239022 40
GTIN	4047109039926
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:
DIN 69893
Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Ø del mango ABS® D _s	40 mm
Longitud de avance L ₁	51 mm
Longitud de voladizo A	80 mm
Adaptador	HSK-A 100
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d ₁	100 mm
Tipo de producto	Asiento ABS

