

**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/16****Datos de pedido**

Número de pedido	341425 10/16
GTIN	4062406088354
Clase de artículo	32W

**Descripción****Ejecución:**

Modo de construcción modular, sencillo, ligero

Con cono de portabrocas DIN 238

**Aplicación:**

Predominantemente para taladradoras manuales.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

**Descripción técnica**

Ø exterior	43 mm
Cono de portabrocas	B 16
Longitud cabezal portabrocas cerrado	92 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Gama de sujeción	0 - 10 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave