



Eurocaja de aluminio, Capacidad: 27l



Datos de pedido

Número de pedido	963420 27
GTIN	4003866407002
Clase de artículo	96L

Descripción

Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

Descripción técnica

Profundidad	300 mm
Capacidad	27 l
Peso	3 kg
Anchura	400 mm
Anchura interior	350 mm
Altura	340 mm

Altura interior	310 mm
Profundidad interior	250 mm
transportable	no
Tipo de producto	Caja de aluminio

Accesorios

Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo VS	963426 VS
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40742	963425 40742
Juego moldes de espuma Tipo 1	963423 1
Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo GL	963426 GL
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40741	963425 40741