

HEDI**Cable de prolongación, 400 V / 16 A, Tipo: 10BQ2**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 081185 10BQ2 |
| GTIN | 4003644021192 |
| Clase de artículo | 08B |

Descripción

Ejecución:

Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44). Para el uso duro, resistente al aceite y al ácido, con superficie lisa y resistente al desgaste.

Cable blindado de PU de alta flexibilidad H07BQ-F 3G1,5.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|--|
| Clase de cable | H07BQ-F |
| Longitud de cable | 10 m |
| Material cable | Cable blindado |
| Estructura de cable | 5G2,5 |
| Clase de protección IP | IP 44 |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de enchufe entrada | F |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Atributo del nombre de producto | 400 V / 16 A |
| Tensión de red | 40 V |
| Tipo de producto | Cable de prolongación |