




## Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas, Para tipo de plato: 315



### Datos de pedido

Número de pedido	313470 315
GTIN	2050001929655
Clase de artículo	33T

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

Templado.

**Aplicación:**

Para sujeción exterior e interior.

**Material:**

Producto de calidad de 16MnCr5.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

**Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Longitud L	128 mm
Distancia entre agujeros a	46 mm

Altura H	58 mm
Anchura de ranura D	21 mm
Anchura B	50 mm
Distancia entre perforaciones b	30 mm
Para tipo de plato	315 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática