



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 165



Datos de pedido

Número de pedido	313455 165
GTIN	2050001929587
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

Biselado para \varnothing de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Distancia entre perforaciones b	20 mm
para rosca DIN 912	M10
Altura H	40 mm
Para tipo de plato	165 mm
Anchura B	35 mm

Longitud L	80 mm
Anchura de ranura D	14 mm
Distancia entre agujeros a	15 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática