

Garant**Tuerca de apriete ER interior, Para ER: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	309621 32
GTIN	4062406093464
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca de apriete interior con rosca exterior. **Con ranuras.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER con rosca interior.

Partes opcionales:

Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Discos de obturación n.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Ø exterior D	40 mm
Rosca	M40×1,5
Para ER	32 mm

Par de apriete máximo	70 Nm
Longitud total L	17,5 mm
Ancho de llave SW	32 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete