



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 250



Datos de pedido

Número de pedido	313455 250
GTIN	2050001929600
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

Biselado para \varnothing de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Distancia entre perforaciones b	28 mm
Longitud L	120 mm
Anchura de ranura D	21 mm
Anchura B	50 mm
Para tipo de plato	250 mm

Distancia entre agujeros a	20 mm
Altura H	50 mm
para rosca DIN 912	M16
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática