

**Garant****Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 35/60mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	274060 35/60
GTIN	4062406093969
Clase de artículo	21U

## Descripción

**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \text{Ø mínimo para la 1ª escotadura} / D_2 = \text{Ø máximo para la 1ª escotadura.}$

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

## Descripción técnica

Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	60 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	30 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	35 mm
Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	5 mm

Ancho de tronzado w	6 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas