

Garant**Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 240/350mm**

Datos de pedido

Número de pedido	274060 240/350
GTIN	4062406094027
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \text{Ø mínimo para la 1ª escotadura} / D_2 = \text{Ø máximo para la 1ª escotadura.}$

$D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

Ø máximo 1.ª escotadura D_2	350 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	240 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	40 mm
Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	5 mm

Ancho de tronzado w	6 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas