

**Garant****Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 120/180mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	274060 120/180
GTIN	4062406094003
Clase de artículo	21U

## Descripción

**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

## Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	40 mm
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	180 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	120 mm
Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	5 mm

Ancho de tronzado w	6 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas