

Garant**Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 184/250mm**

Datos de pedido

Número de pedido	274070 184/250
GTIN	4062406094072
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \text{Ø mínimo para la 1ª escotadura} / D_2 = \text{Ø máximo para la 1ª escotadura.}$

$D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	184 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D_2	250 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	70 mm
Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	8 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas