

**Garant****Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 114/160mm**

## Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 274070 114/160 |
| GTIN              | 4062406094058  |
| Clase de artículo | 21U            |

## Descripción

**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \text{Ø mínimo para la 1ª escotadura} / D_2 = \text{Ø máximo para la 1ª escotadura.}$

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

## Descripción técnica

|   |         |
|---|---------|
| Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$                 | 160 mm  |
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 70 mm   |
| Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$                 | 114 mm  |
| Tipo de boca                                  | derecha |
| Llave del sistema                             | sí      |
| Ancho de tronzado w                           | 8 mm    |

Tipo de producto

Soporte para plaquitas