

Garant**Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 84/130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274072 84/130
GTIN	4062406094409
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274004 o, alternativamente, con adaptador n.º 274003 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \text{Ø mínimo para la 1ª escotadura} / D_2 = \text{Ø máximo para la 1ª escotadura.}$

$D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

Ø máximo 1.ª escotadura D_2	130 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	84 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	70 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	8 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas