

**Garant**
**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, derecha,  
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 44/60mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	274034 44/60
GTIN	4062406094508
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274002.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 1 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Llave del sistema: sí

Ancho de tronzado  $w$ : 3 mm

Profundidad máxima de corte  $t_{\text{máx.}}$ : 16 mm

**Descripción técnica**

$\varnothing$ máximo 1.ª escotadura $D_2$	60 mm
$\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$	44 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	16 mm

Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas