

Garant**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 172/250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274046 172/250
GTIN	4062406095222
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048. D₂ = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

D₁ = Ø mínimo para la primera escotadura / D₂ = Ø máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

Ø mínimo 1.ª escotadura D ₁	172 mm
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	22 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D ₂	250 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	4 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas