

HOLEX**Plato de apoyo duro / nervado, Ø exterior: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566672 115
GTIN	4045197718266
Clase de artículo	52M

Descripción**Ejecución:**

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de apoyo de muela de fibra **dura e indeformable**. Plato de apoyo **con nervadura fina para un apoyo óptimo del grano** en el rectificado de cantos y de superficies. Plástico especial con **resistencia muy elevada a las altas temperaturas**. Ideal para **trabajos de rectificado bastos y de desbaste** en granulación 36 a 60.

Descripción técnica

Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹
Ø exterior	115 mm
Grado dureza	duro
Rosca	M14
Tipo de producto	Plato de apoyo

