

AEG

Taladradora manual de una velocidad, Tipo: BE750R



Datos de pedido

Número de pedido	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Potente taladradora AEG –

- **Diseño extremadamente corto para trabajar en espacios estrechos.**
- **Portabrocas resistente de sujeción rápida para el cambio rápido de herramienta.**
- **Sistema electrónico con control de la velocidad.**
- **Diseño ergonómico y revestimiento engomado Softgrip para una comodidad de uso máxima.**

Ventaja:

Forma constructiva extremadamente corta.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida 1,5 – 13 mm, bolsa de trabajo, cable de red 4 m.

Descripción técnica

Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	1,8 kg
Consumo de potencia	750 W

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Giro a derecha / izquierda	sí
Quality Dress	BE750R
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Asiento del portabrocas	SSBF 1 – 13
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Intervalo de revoluciones	0 - 3000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora