

**KERN****Balanza de grúa tipo HFD, Intervalo de pesaje máximo: 12000kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479439 12000
GTIN	4045761202740
Clase de artículo	47D

**Descripción****Ejecución:**

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.

Balanza de grúa resistente, de alta resolución, hasta 12 toneladas. Altura de las cifras 30 mm.

Duración de funcionamiento de la batería aprox. 30 horas.

**Suministro:**

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.º 081561 tam. LR3. Balanza, incl batería y adaptador de red.

**Descripción técnica**

Longitud total	573 mm
Carcasa altura	129 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Lectura	1000 g
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 40 °C

Calibración	Precio a petición
Carcasa profundidad	145 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Límite de error del valor máximo	0,2 %
Carcasa anchura	194 mm
Peso neto	20 kg
Lectura del intervalo de pesaje superior	5000 g
Lectura del intervalo de pesaje medio	2000 g
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------