

**KERN****Balanza de grúa tipo HFD, Intervalo de pesaje máximo: 1500kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479439 1500
GTIN	4045761202757
Clase de artículo	47D

**Descripción****Ejecución:**

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.

Balanza de grúa resistente, de alta resolución, hasta 12 toneladas. Altura de las cifras 30 mm.

Duración de funcionamiento de la batería aprox. 30 horas.

**Suministro:**

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.º 081561 tam. LR3. Balanza, incl batería y adaptador de red.

**Descripción técnica**

Lectura	100 g
Límite de error del valor máximo	0,2 %
Cantidad de pilas contenidas	2
Longitud total	421 mm
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 40 °C

Carcasa altura	129 mm
Carcasa anchura	194 mm
Calibración	Precio a petición
Peso neto	8,2 kg
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Carcasa profundidad	145 mm
Lectura del intervalo de pesaje superior	500 g
Lectura del intervalo de pesaje medio	200 g
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------