



## Destornillador delgado para electricistas para tornillos más-menos, Classic completamente aisladas, Tamaño del perfil: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	668392 1
GTIN	7610733278435
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.

**Mango delgado** con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz ya prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.

**Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

**Ø de la varilla reducido con aislante protector integrado** para elementos de atornillado y de muelle profundos (Ø de varilla = Ø del aislante en la zona delantera de la varilla).

#### Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los **tornillos más-menos (combinación de Pozidriv / ranura)**, que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.

### Descripción técnica

Perfil Pozidriv – ranura	1 – 0,7×4,5
Longitud total	175 mm
Tamaño del perfil	1
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto	Destornilladores