

Garant**Juego de llaves de dos bocas, Cantidad de herramientas: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	952523 11
GTIN	4062406097509
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952523: 1 ud.

Llave de dos bocas GARANT n.º 610600 tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: 1 ud. cada

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	11
Anchura	250 mm
Profundidad	600 mm
Profundidad en G	24
Anchura en G	10
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	2,003 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	10x24
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610600 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610700 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610600 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 20X22 mm	610600 20X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610600 16X17
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610600 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610600 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 30X32 mm	610600 30X32
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610700 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610600 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610700 16X17
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952523	952001 952523
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610600 6X7
Llave de dos bocas Ancho de llave 21X23 mm	610600 21X23
Llave de dos bocas Ancho de llave 20X22 mm	610700 20X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 24X27 mm	610600 24X27