

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313505 17
GTIN	2050001929662
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Todos los **platos de sujeción automática corrientes** de las **marcas** Schunk, Forkardt, Röhm y SMW (con dentado de punta).

Idóneo para:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

Descripción técnica

Altura H	23 mm
Anchura de ranura D	17 mm

Par de apriete máximo	70 Nm
Rosca G	M12
Altura de escalonado h	9 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera