

**Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 21mm****Datos de pedido**

Número de pedido	313555 21
GTIN	2050001940537
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Todos los **platos de sujeción automática corrientes** de las **marcas** Schunk, Forkardt, Röhm y SMW (con dentado de punta).

Idóneo para:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 – 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.

Descripción técnica

Altura H	27 mm
Par de apriete máximo	150 Nm

Anchura de ranura D	21 mm
Rosca G	M16
Altura de escalonado h	11,5 mm
Tipo de producto	Tuerca corredera