

**Garant****Estantería para placas de chapa, Tipo: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	992101 5
GTIN	4062406095802
Clase de artículo	91W

**Descripción**

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

**Ejecución:**

Bastidor de base de 1500 × 600 mm con placa de base galvanizada.

Rodillo portante de marcha suave, galvanizado (Ø 60 mm), para el almacenamiento y la retirada fácil.

Estribo encajable de 400 mm y 800 mm de altura de tubo cuadrangular 30 x30 mm.

Con protección contra deslizamiento de acero plano, de 30 mm de altura.

**Aplicación:**

Para el almacenamiento vertical de placas de chapa, madera, plástico, etc.

**Lacado:**

Bastidor de base gris claro RAL 7035, estribo encajable antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 880 mm

Anchura: 1560 mm

Profundidad: 600 mm

Cantidad de compartimentos: 5

Profundidad útil compartimiento: 65,6 mm

Número altura de estribo 400 mm: 3

## Descripción técnica

Anchura del estribo	1485 mm
Número altura de estribo 800 mm	3
Altura	880 mm
Anchura	1560 mm
Capacidad de carga por compartimiento	200 kg
Número altura de estribo 400 mm	3
Ø rodillo portante	60 mm
Profundidad útil compartimiento	65,6 mm
Profundidad	600 mm
Cantidad de compartimentos	5
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estantería para tableros