



Apoyo pendular ajustable plano, rosca exterior, Rosca M: M10



Datos de pedido

Número de pedido	370065 M10
GTIN	2050001961914
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

capacidad de carga máxima (estática)	8 kN
Longitud collar L ₂	30 mm
Rosca M	M10
Ø exterior D ₁	8,6 mm
Longitud l	15,7 mm
Ancho de llave SW	17 mm
Tipo de producto	Ins. pendular

