



Apoyo pendular ajustable plano, rosca exterior, Rosca M: M20



Datos de pedido

Número de pedido	370065 M20
GTIN	2050001961945
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud 1	27,3 mm
Ø exterior D ₁	20 mm
Rosca M	M20
Longitud collar L ₂	50 mm
capacidad de carga máxima (estática)	90 kN
Ancho de llave SW	30 mm
Tipo de producto	Ins. pendular

