

Garant**Plaquita de tronzar derecha 10°, HU7310, Ancho de tronzado w: 4mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273678 4 |
| GTIN | 4045197716682 |
| Clase de artículo | 21L |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tolerancia ancho de tronzado w | ±0,04 mm |
| Ancho de tronzado w | 4 mm |
| Avance f | 0,08 - 0,26 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | HM |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Aplicación principal | N |
| Aplicación secundaria | Ti |
| Condición de corte | continuo |
| Clase | HU7310 |
| Radio angular R | 0,05 mm |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Perfil de plaquita de corte | derecha |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | 350 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 350 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado | 50 m/min | S |
| continuo | adecuado | | |
| irregular | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |