



Cono de expansión hidráulica Comp-R Oscilación circular ajustable, HSK-A 100, Ø de sujeción D1: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	307548 20
GTIN	
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

- **Precisión de concentricidad ajustable a 0 µm.**
- **Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.**
- **Con perforación Ballufchip.**

Aplicación:

Cono de sujeción perfecto cuando se exige la máxima precisión de concentricidad:

- **Escariado.**
- **Taladrado (sobre todo diámetros reducidos).**
- **Uso de herramientas sensibles y caras.**
- **Para la sujeción con una tolerancia de mango h6.**

Partes opcionales:

Casquillos intermedios n.º 302135 – 302180, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiador cilíndrico n.º 343720.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Ø exterior d ₄	52,5 mm

I_4	50 mm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica