

**TRICOFLEX****Manguera de tela negra AIRSOFT, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	080037 13
GTIN	3506111000597
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C. Manguera de tela Airsoft Performance, manguera para aire comprimido, flexible y resistente al aceite, destinada a herramientas neumáticas. Presión de servicio 15 bar.

**Descripción técnica**

Presión de servicio máx.	15 bar
Ø interior manguera	13 mm
Ø exterior manguera	20 mm
Atributo del nombre de producto	Longitud 50 m
Tipo de producto	Tubo