

CoolSpeed®**Carcasa de husillo de marcha rápida, Tipo: TBL****Datos de pedido**

Número de pedido	319991 TBL
GTIN	2050001960696
Clase de artículo	36D

Descripción**Ejecución:**

Husillo de marcha rápida accionado con refrigerante (10 – 60 bar), velocidades de hasta 75 000 rpm.

Aplicación:

Aumento de la velocidad de avance y de corte, empleo sobre todo en herramientas de diámetro pequeño (\varnothing de mango 3 – 6 mm). Empleo para taladrar, desbarbar, grabar, limitado para fresar.

Descripción técnica

L ₂	48 mm
\varnothing D ₂	30 mm
L ₃	80 mm
\varnothing exterior D	16 mm
\varnothing exterior D ₁	25 mm
Longitud mango L ₁	13,5 mm
Tipo de producto	Husillo de marcha rápida