

**Mitutoyo****Reloj comparador digital-analógico Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 50mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	434621 50
GTIN	4946368121222
Clase de artículo	44A

## Descripción

### Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Ajuste único de la posición cero, que está introducida de forma fija. Velocidad de desplazamiento sin influencia sobre el resultado de la medición. **Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes.** Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.

### Leyenda:

#### Salida de datos

#### Puesta a cero

en cualquier posición o escala absoluta.

#### Preajuste

**Conmutación 0,01 / 0,001 mm.**

#### Conexión

para fuente de alimentación enchufable.

#### Inversión del sentido del recuento

#### La indicación cambia

de verde a rojo en caso de exceso de la tolerancia.

#### Ein/Aus (ON/OFF)

#### Conmutación múltiple

Valor de retención máx. o mín. y diferencia.

### Selección del campo de medición

Punto cero, indicador analógico.

### Función:

- **Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.**
- **Valor mínimo**
- **Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).**
- **Indicación del punto cero, p. ej. para mediciones de tolerancias.**
- **Inversión del sentido de medición.**

### Suministro:

Incluido cable de conexión eléctrica n.º 497660, fuente de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.

### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498430, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Calibración: C1

Lectura seleccionable: 0,01 / 0,001 mm

Límite de error: 0,006 mm

Fuerza de medición:  $\leq 2,3$  N

Ø vástago de fijación h6: 8 mm

## Descripción técnica

Calibración	C1
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	$\leq 2,3$ N
Capacidad de medición	50 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura seleccionable	0,01 / 0,001 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

## Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 50 mm	013210 50
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	013250 100
Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 50 mm	023000 50

## Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	498430 USB2
Cable de conexión Tipo D2	498430 D2
Cable de conexión Tipo D1	498430 D1
Adaptador de red	497660