

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo móvil, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, Tablero de haya Multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1250mm**Datos de pedido**

Número de pedido	924054 1250
GTIN	4062406101800
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial, desbloqueo individual de los cajones monomanual y capacidad de carga de 75 kg.

Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con **recubrimiento de poliuretano que no deja marcas**, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 625

Altura frontal de cajón (derecha): 1

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 200, 250

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Altura	950 mm
Anchura de la estructura inferior	1100 mm
Material tablero de trabajo	haya multiplex
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
ComfortClose	no
Cajón profundidad útil en G	20
Tirador deslizante	no
Cajón profundidad útil	500 mm
Cantidad de cajones	4
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Longitud del tablero de trabajo	1250 mm
Parachoques	no
Número puertas	1
Cajón anchura útil en G	20
Superficie de rodadura sin huella	sí
Peso	139,4 kg
Material rueda	Poliuretano
Serie	Ready-to-go
Cajones superficie útil en G	20x20
Cajón anchura útil	500 mm
rebajable	no
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	25 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 200 mm	927805 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 100 mm	927805 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 250 mm	927805 250