

**Garant**
**Cabezal de herramienta síncrono para ER16, Ø de mango de macho para roscar d2: 4,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	338183 4,5
GTIN	4062406102050
Clase de artículo	31P

**Descripción**
**Ejecución:**

- Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
- Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
- Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
- Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

**Idóneo para:**

Asientos síncronos ER n.º 338180.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	24 mm
Vástago cuadrado	3,4 mm
para Ø de mango de macho para roscar d <sub>2</sub> DIN 374/376	M6
para Ø de mango de macho para roscar d <sub>2</sub> DIN 371	M4
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto	Adaptador de macho para roscar

