

**KÄRCHER****Hidro-limpiadora sin calentamiento, Denominación del fabricante: HD511P****Datos de pedido**

Número de pedido	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Clase de artículo	07C

**Descripción****Ejecución:**

Hidro-limpiadoras móviles con motor de corriente alterna. Aparato con **botón interruptor**, sistema antigiro, manguera de alta presión que gira bajo presión y boquilla giratoria de INOX. Bomba axial robusta de 3 pistones con culata de latón. Entrada de agua de latón. Temperatura de entrada máxima 60 °C.

La pistola de alta presión **EASY!Force** utiliza la fuerza de reacción del rayo de alta presión reduciendo así la fuerza de retención para el usuario. Proporciona un confort de trabajo completamente nuevo y sin fatiga. Válvula de cerámica maciza mejorada. Sistema de conexión integrado EASY!Lock. Hace posible una configuración rápida y sencilla del accesorio (p. ej. toberas, tubos de acero) con conexiones unitarias.

**Suministro:**

Incluye 10 m de manguera de alta presión, boquilla de INOX de 850 mm con boquilla simple.

**Descripción técnica**

Peso	20,5 kg
Consumo de potencia	2200 W
Quality Dress	HD 5/11 P *UE

Presión de trabajo	110 bar
Capacidad volumétrica	490 l/h
Protección de red	10 A
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Hidro-limpiadora