

**Garant****Soporte para tronzar, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w:  
16/1,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273751 16/1,5
GTIN	4045197720054
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Anchura de función $L_4$	16 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	26 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	4,5 mm
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Longitud total L	100 mm
Anchura del mango b	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo ajuste Tipo 4

279815 4

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500